

# Clear Mount Tape 19 mm

Art.: 05.2325.6100

Rotolo 10 m

Clear Mount Tape è un biadesivo trasparente, creato in puro acrilico con un unico processo di produzione, abbinando un nucleo particolarmente resistente allo strappo ad un'ottima adesione.



Base:	Nastro acrilico
Massa volume / densità:	1025 kg/m <sup>3</sup>
Dimensioni:	19 mm x 0,5 mm x 10 m
Durezza:	72 (Shore A)
Resistenza alla rottura (res. alla trazione):	0,90 N/mm <sup>2</sup> (secondo ASTM D-3654)
Estensione fino a rottura (%):	900% (secondo ASTM D-412)
Resistenza al taglio:	0,41 N/mm <sup>2</sup> (secondo ASTM D-3654)
Resistenza del legame adesivo:	35 N/cm (90° dopo 1 ora/a 23°C) 58 N/cm (90° dopo 1 ora/a 70°C)
Resistenza alla temperatura:	-35°C a +95°C
Resistenza temperatura – picco:	+120°C
Resistenza all'acqua:	Eccellente
Resistenza ai solventi:	Moderata
Condizioni di lavorazione:	+15°C a +50°C
Superficie:	Quasi tutte le superfici lisce trasparenti
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire con Innotec <a href="#">Multisol</a> o Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> .
Applicazione:	Applicare direttamente dal rotolo alla superficie e premere forte, rimuovere la pellicola protettiva e assemblare con attenzione le parti. Può essere riposizionato entro 5 minuti. Se abbiamo trovato la posizione corretta, premere forte per attivare lo strato adesivo sensibile alla pressione. La massima adesione si ottiene dopo 24 ore.
Tempo di correzione:	Molto breve
Pulizia mani:	Con Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> o con Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> e acqua
Conservazione:	1 anno nella confezione originale integra





Condizioni di stoccaggio: Luogo asciutto e fresco, a temperature tra +5°C e 20°C

Tipo di codice batch: F

Codice EAN: 5400563026700

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

